

**Testovací nástroje
TEMPHASER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Multimetry umožňují měření řady proměnných. Každý nástroj standardně umí měřit napětí a odpor a provádět zkoušku průchodnosti a diod.

Navíc mají jednotlivé multimetry další možnosti měření jako jsou proud, kmitočet, kapacitní odpor a teplota.

Digitální multimetry mají výhodu přehledného, snadno čitelného displeje. S těmito nástroji se chyby způsobené nesprávným přepočtem měřicích rozsahů nebo špatným přečtením displeje stávají minulostí.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	TEMPHASER
Objednávací číslo	9427300000
Verze	Multimetr
GTIN (EAN)	4032248407057
Mnž.	1 ks

Testovací nástroje TEMPHASER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	147 mm	Šířka (v palcích)	5,787 inch
Výška	39 mm	Výška (v palcích)	1,535 inch
Hloubka	70 mm	Hloubka (v palcích)	2,756 inch
Váha	340 g	Čistá hmotnost	512,1 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Verze Infračervený teploměr

Měřicí a testovací zařízení

Displej	digitální	Frekvenční rozsah, max.	40 kHz
Frekvenční rozsah, min.	10 Hz	Kategorie rozsahu měření	CAT III
Měření frekvence	Ano	Naměřená hodnota teploty, max.	750 °C
Naměřená hodnota teploty, min.	-20 °C	Provozní teplota, max.	50 °C
Provozní teplota, min.	0 °C	Rozsah měření AC napětí	0,2 - 600 V
Rozsah měření DC napětí	0,2 - 600 V	Rozsah měření odporu, max.	2 000 MΩ
Rozsah měření odporu, min.	0,2 Ω	Testováno a schváleno dle	EN/IEC 61010-1
Typ baterie	9V blokový akumulátor	Výběr rozsahu měření	Ručně
Zkušební vzorek	Ano	Změřená hodnota kapacity, max.	20 mF
Změřená hodnota kapacity, min.	20 μF		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000069	ETIM 4.0	EC000069
ETIM 5.0	EC000069	ETIM 6.0	EC000069
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-01
eClass 6.2	27-20-03-01	eClass 7.1	27-20-03-01
eClass 8.1	27-20-03-01	eClass 9,1	27-20-03-08
eClass 9.0	27-20-03-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Testovací nástroje
TEMPHASER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Příklad použití**