

**Testovací nástroje  
MULTIMETER C 2606**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



K měření AC a DC proudu se používají digitální proudové kleště, příslušenství a adaptéry. Hlavní výhodou těchto zařízení je možnost měření bez přerušení toku proudu.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	MULTIMETER C 2606
Objednávací číslo	<a href="#">9427370000</a>
Verze	Digitální měřicí zařízení k připnutí
GTIN (EAN)	4032248407019
Mnž.	1 ks

**Testovací nástroje  
MULTIMETER C 2606**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	277 mm	Šířka (v palcích)	10,905 inch
Výška	49 mm	Výška (v palcích)	1,929 inch
Hloubka	102 mm	Hloubka (v palcích)	4,016 inch
Váha	540 g	Čistá hmotnost	888,2 g

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Měřicí a testovací zařízení**

Displej	digitální	Frekvenční rozsah, max.	400 kHz
Frekvenční rozsah, min.	0,1 kHz	Kategorie rozsahu měření	CAT III
Měření frekvence	Ano	Provozní teplota, max.	50 °C
Provozní teplota, min.	0 °C	Rozlišení AC napětí	± 0,5 %
Rozlišení DC napětí	± 0,5 %	Rozsah měření AC napětí	0,4–1 000 V
Rozsah měření DC napětí	0,4 - 1000 V	Rozsah měření odporu, max.	40 MΩ
Rozsah měření odporu, min.	0,4 Ω	Testováno a schváleno dle	VDE 0680, Part 5
Typ baterie	9V blokový akumulátor	Typ proudu	AC, DC
Výběr rozsahu měření	Ručně	Změřená hodnota kapacity, max.	4 μF
Změřená hodnota kapacity, min.	40 nF	Změřená hodnota proudu, max.	1 000 A
Šířka otvoru připínacího nástavce k měření proudu	57 mm		

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000380	ETIM 4.0	EC000380
ETIM 5.0	EC000380	ETIM 6.0	EC000380
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-12
eClass 6.2	27-20-03-12	eClass 7.1	27-20-03-12
eClass 8.1	27-20-03-12	eClass 9.1	27-20-03-12
eClass 9.0	27-20-03-12		

**Informace o produktu**

Informace o produktu Funkce min/max se týká pouze DC sortimentu.

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Testovací nástroje  
MULTIMETER C 2606**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Příklad použití**

---

