

**Testovací nástroje
THERMOMETER 610 LC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Infračervený teploměr 610 LC umožňuje přesné měření povrchové teploty - rychle a bezpečně, bez kontaktu.

- Bezkontaktní měření teploty od -20°C do +260°C
- Rozlišení: 1°C
- Rychlost měření: 2,5-krát za vteřinu
- Laserové označování měřicího bodu
- Podsvícený displej
- Včetně stavové kontrolky baterie
- Automatické vypínání
- Včetně ochranného sáčku

Všeobecné objednací údaje

Typ	THERMOMETER 610 LC
Objednací číslo	9427520000
Verze	Infračervený teploměr
GTIN (EAN)	4032248407033
Mnž.	1 ks

**Testovací nástroje
THERMOMETER 610 LC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje
Rozměry a váhy

Šířka	170 mm	Šířka (v palcích)	6,693 inch
Výška	44 mm	Výška (v palcích)	1,732 inch
Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1,575 inch
Váha	160 g	Čistá hmotnost	301 g

Měřicí a testovací zařízení

Displej	digitální	Naměřená hodnota teploty, max.	260 °C
Naměřená hodnota teploty, min.	-20 °C	Provozní teplota, max.	50 °C
Provozní teplota, min.	0 °C	Typ baterie	1,5 V akumulátor typu AAA

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000601	ETIM 4.0	EC000601
ETIM 5.0	EC000601	ETIM 6.0	EC000601
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-02-90
eClass 6.2	27-20-02-90	eClass 7.1	27-20-02-90
eClass 8.1	27-20-02-90	eClass 9.1	27-20-02-90
eClass 9.0	27-20-11-20		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

**Testovací nástroje
THERMOMETER 610 LC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Příklad použití**