

**Klippon POK (prázdná polyesterová skříň)  
POK MOPL 0808**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Montážní desky pro skříňky Klippon® POK**

Montážní desky z 2mm ocelového plechu pro podélné nebo příčné upevnění DIN lišt nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	POK MOPL 0808
Objednací číslo	<a href="#">9510570000</a>
Verze	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Montážní deska, Výška: 64 mm, Šířka: 69 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná
GTIN (EAN)	4032248415274
Mnž.	1 ks

**Klippon POK (prázdná polyesterová skříň)  
POK MOPL 0808**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	69 mm	Šířka (v palcích)	2,717 inch
Výška	64 mm	Výška (v palcích)	2,52 inch
Hloubka	1,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,059 inch
Rozměr při montáži – šířka	59 mm	Čistá hmotnost	11 g

**Všeobecné informace**

Tloušťka materiálu	1,5 mm	Materiál	Ocelové plechy, galvanizované
Provedení povrchu	galvanizované		

**Všeobecné informace o příslušenství**

Materiál	Ocelové plechy, galvanizované	Provedení povrchu	galvanizované
Rozměr při montáži – šířka	59 mm	Tloušťka materiálu	1,5 mm
Typ upevnění	Příšroubováno		

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9,1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-40-06-39		

**Osvědčení**

Schválení



ROHS Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN.WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>