

**Klippon POK (prázdná polyesterová skříň)
POK MOPL 0811**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Montážní desky pro skříňky Klippon® POK**

Montážní desky z 2mm ocelového plechu pro podélné nebo příčné upevnění DIN lišt nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

Všeobecné objednací údaje

Typ	POK MOPL 0811
Objednací číslo	9510580000
Verze	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Montážní deska, Výška: 64 mm, Šířka: 99 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Různé, Stříbrná
GTIN (EAN)	4008190498207
Mnž.	1 ks

Klippon POK (prázdna polyesterová skříň) POK MOPL 0811

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	99 mm	Šířka (v palcích)	3,898 inch
Výška	64 mm	Výška (v palcích)	2,52 inch
Hloubka	1,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,059 inch
Rozměr při montáži – šířka	89 mm	Čistá hmotnost	17 g

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	1,5 mm	Materiál	Ocelové plechy, galvanizované
Provedení povrchu	Různé		

Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Ocelové plechy, galvanizované	Provedení povrchu	Různé
Rozměr při montáži – šířka	89 mm	Tloušťka materiálu	1,5 mm
Typ upevnění	Příšroubováno		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9,1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-40-06-39		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP