

**Klippon POK (prázdná polyesterová skříň)
POK MOPL 2560**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Montážní desky pro skřínky Klippon® POK**

Montážní desky z 2mm ocelového plechu pro podélné nebo příčné upevnění DIN lišt nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

Všeobecné objednací údaje

Typ	POK MOPL 2560
Objednací číslo	9510660000
Verze	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Montážní deska, Výška: 233 mm, Šířka: 583 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Různé, Stříbrná
GTIN (EAN)	4008190498306
Mnž.	1 ks

Klippon POK (prázdná polyesterová skříň) POK MOPL 2560

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	583 mm	Šířka (v palcích)	22,953 inch
Výška	233 mm	Výška (v palcích)	9,173 inch
Hloubka	1,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,059 inch
Rozměr při montáži – šířka	573 mm	Rozměr při montáži – výška	100 mm
Čistá hmotnost	1 308,4 g		

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	1,5 mm	Materiál	Ocelové plechy, galvanizované
Provedení povrchu	Různé		

Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Ocelové plechy, galvanizované	Provedení povrchu	Různé
Rozměr při montáži – výška	100 mm	Rozměr při montáži – šířka	573 mm
Tloušťka materiálu	1,5 mm	Typ upevnění	Přišroubováno

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-40-06-39		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP