

**MPC (prázdná polykarbonátová skříň)
MPC 12/12/07 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Small and medium-sized polycarbonate housings The polycarbonate housings of the MPC series are ideal for building into electrical, electromechanical and pneumatic devices as well as PCBs. The enclosures are used in situations with extreme mechanical and chemical conditions.

Features:

- 9 sizes in 2 versions
- grey or transparent cover
- cover with lead-seal holes
- Mounting holes outside the seal area - receptacle threads for rail mounting, mounting plates and circuit board
- Comprehensive accessories Weidmüller can manufacture and supply the housing to match customer specifications, fitted with all necessary terminals and cable glands.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	MPC 12/12/07 7035
Objednávací číslo	9535230000
Verze	MPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 125 mm, Šířka: 125 mm, Hloubka: 75 mm, Materiál: Polykarbonát, Světle šedá
GTIN (EAN)	4032248009169
Mnž.	1 ks

MPC (prázdna polykarbonátová skříň) MPC 12/12/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	125 mm	Šířka (v palcích)	4,921 inch
Výška	125 mm	Výška (v palcích)	4,921 inch
Hloubka	75 mm	Hloubka (v palcích)	2,953 inch
Váha	283 g	Čistá hmotnost	295 g

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12	4	M16	3
M20	3		

Kabelové průchodky, pravá strana

M12	4	M16	3
-----	---	-----	---

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8
WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

Všeobecné informace

Místa využití	Stavební systémy a technologie, Doprava, Balicí průmysl, Výroba strojů	Materiál	Polykarbonát
Materiál těsnění	Polyuretan	Provozní teplota, min.	-50 °C
Provozní teplota, max.	130 °C	Stupeň krytí	IP66, IP67
Připojení krytu	Otvory 4,5 mm	Připojení víka	4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu
Integrovaná upevnění	díky samořezným šroubům		

Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Polykarbonát
----------	--------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-18-01-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Datum vytvoření 24. července 2019 8:29:02 CEST

Stav katalogu 19.07.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Datový list**MPC (prázdna polykarbonátová skříň)
MPC 12/12/07 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

Datový list**MPC (prázdňá polykarbonátová skříň)
MPC 12/12/07 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy