


MPC (prázdňá polykarbonátová skříň) MPC 17/25/10 trsp

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Small and medium-sized polycarbonate housings The polycarbonate housings of the MPC series are ideal for building into electrical, electromechanical and pneumatic devices as well as PCBs. The enclosures are used in situations with extreme mechanical and chemical conditions.

Features:

- 9 sizes in 2 versions
- grey or transparent cover
- cover with lead-seal holes
- Mounting holes outside the seal area - receptacle threads for rail mounting, mounting plates and circuit board
- Comprehensive accessories Weidmüller can manufacture and supply the housing to match customer specifications, fitted with all necessary terminals and cable glands.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MPC 17/25/10 trsp
Objednací číslo	9535480000
Verze	MPC (prázdňá polykarbonátová skříň), Prázdňý plášť, Výška: 175 mm, Šířka: 250 mm, Hloubka: 100 mm, Materiál: Polykarbonát, Světle šedá, Transparentňí
GTIN (EAN)	4032248016839
Mňž.	1 ks

MPC (prázdná polykarbonátová skříň) MPC 17/25/10 trsp

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9,842 inch
Výška	175 mm	Výška (v palcích)	6,89 inch
Hloubka	100 mm	Hloubka (v palcích)	3,937 inch
Váha	743 g	Čistá hmotnost	753 g

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12	6	M16	4
M20	4		

Kabelové průchodky, pravá strana

M12	9	M16	7
M20	6		

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	1x19	WDU 16 / ZDU 16	1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x37	WDU 35 / ZDU 35	1x11
WDU 4 / ZDU 4	1x31	WDU 6 / ZDU 6	1x23
WDU 10 / ZDU 10	1x19	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x37	WDU 35 / ZDU 35	1x7
WDU 4 / ZDU 4	1x31	WDU 6 / ZDU 6	1x23

Všeobecné informace

Místa využití	Stavební systémy a technologie, Doprava, Balicí průmysl, Výroba strojů	Materiál	Polykarbonát
Materiál těsnění	Polyuretan	Provozní teplota, min.	-50 °C
Provozní teplota, max.	130 °C	Stupeň krytí	IP66, IP67
Připojení krytu	Otvory 4,5 mm	Připojení víka	4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu
Integrovaná upevnění	díky samořezným šroubům		

Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Polykarbonát
----------	--------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9,1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-18-01-01		

Datový list**MPC (prázdná polykarbonátová skříň)
MPC 17/25/10 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN_WSCAD
Technické údaje	STEP

Datový list**MPC (prázdná polykarbonátová skříň)
MPC 17/25/10 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy