

**FPC (prázdná polykarbonátová skříň)
FPC 20/40/13 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Polykarbonátové kryty střední velikosti Řada krytů FPC je nová generace řady MPC. Mající stejné vlastnosti materiálu, řada FPC má navíc širší škálu příslušenství a tedy širší možnosti využití.

Vlastnosti:

- 6 velikostí ve 2 verzích
- šedé nebo průhledné provedení
- kryt s otvory těsněnými olovem
- upevňovací otvory mimo těsnicí oblast
- závit pro montáž na lištu svorkovnice, montážní desky a PCB
- Komplexní příslušenství - společnost Weidmüller je schopna vyrobit a dodat kryty odpovídající zákaznickým požadavkům, vybavené všemi potřebnými svorkovnicemi a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FPC 20/40/13 7035
Objednací číslo	9535730000
Verze	FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Prázdný plášť, Výška: 200 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 132 mm, Materiál: Polykarbonát, Světle šedá
GTIN (EAN)	4032248009831
Mnž.	1 ks

FPC (prázdná polykarbonátová skříň) FPC 20/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	400 mm	Šířka (v palcích)	15,748 inch
Výška	200 mm	Výška (v palcích)	7,874 inch
Hloubka	132 mm	Hloubka (v palcích)	5,197 inch
Váha	1 674 g	Čistá hmotnost	2 000 g

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12	56	M16	30
M20	18	M25	12
M32	5	M40	4
M50	4	M63	3

Kabelové průchodky, pravá strana

M12	20	M16	11
M20	6	M25	4
M32	2	M40	1
M50	1	M63	1

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	3x10	WDU 16 / ZDU 16	3x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x20	WDU 35 / ZDU 35	3x6
WDU 4 / ZDU 4	3x17	WDU 6 / ZDU 6	3x13
WDU 10 / ZDU 10	1x30	WDU 16 / ZDU 16	1x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x59	WDU 35 / ZDU 35	1x19
WDU 4 / ZDU 4	1x49	WDU 6 / ZDU 6	1x37

Všeobecné informace

Místa využití	Stavební systémy a technologie, Doprava, Balicí průmysl, Výroba strojů	Materiál	Polykarbonát
Materiál těsnění	Polyuretan	Provozní teplota, min.	-50 °C
Provozní teplota, max.	130 °C	Stupeň krytí	IP66, IP67
Připojení krytu	Otvory 7,5 mm	Připojení víka	4 šrouby s křížovou hlavou z polyamidu
Integrovaná upevnění	díky samořezným šroubům		

Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Polykarbonát
----------	--------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-18-01-01		

FPC (prázdná polykarbonátová skříň) FPC 20/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

FPC (prázdná polykarbonátová skříň) FPC 20/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

