

**STRIPPER COAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- K rychlému a přesnému odizolování kabelů pro vlhké oblasti o průměru 8 - 13 mm, například kabely NYM, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> až 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Není třeba nastavit hloubku řezu
- Ideální pro práci v rozvodných skříních

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	STRIPPER COAX
Objednací číslo	<a href="#">9918030000</a>
Verze	Nástroje na odstranění opláštění, Koaxiální a kulaté datové kabely
GTIN (EAN)	4032248359141
Mnž.	1 ks

## STRIPPER COAX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	97 mm	Šířka (v palcích)	3,819 inch
Výška	20,5 mm	Výška (v palcích)	0,807 inch
Hloubka	18,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,728 inch
Váha	22 g	Čistá hmotnost	39 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Nástroje k odizolování

Max. průměr vodiče	7,5 mm	Min. průměr vodiče	4,8 mm
Typ kabelu	Koaxiální a kulaté datové kabely		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-90-90		

### Osvědčení

Schválení



### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**STRIPPER COAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**