

STRIPPER ROUND TOP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- K rychlému a přesnému odizolování kabelů pro vlhké oblasti o průměru 8 - 13 mm, například kabely NYM, 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²
- Není třeba nastavit hloubku řezu
- Ideální pro práci v rozvodných skříních

Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPPER ROUND TOP
Objednací číslo	9918050000
Verze	Nástroje na odstranění opláštění, Pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 4mm ²
GTIN (EAN)	4032248359165
Mnž.	1 ks

STRIPPER ROUND TOP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	125 mm	Šířka (v palcích)	4,921 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Hloubka	25 mm	Hloubka (v palcích)	0,984 inch
Váha	50 g	Čistá hmotnost	46,2 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Nástroje k odizolování

Max. průměr vodiče	13 mm	Min. průměr vodiče	8 mm
Odizolovací rozsah, min.	0,25 mm ²	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,2 mm ²	Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9,1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-90-90		

Osvědčení

Schválení

**Soubory ke stažení**Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy