

SLICER NO 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Jednoduché, rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých kabelů od \varnothing 4 - 37 mm²
- Šroub s rýhovanou hlavou na konci rukojeti pro nastavování hloubky řezání (nastavení hloubky řezání zabraňuje poškození vnitřního vodiče)

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLICER NO 16
Objednací číslo	9918070000
Verze	Nůž na kabely, Pružné a pevné vodiče s PVC izolací
GTIN (EAN)	4032248359189
Mnž.	1 ks

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	132 mm	Šířka (v palcích)	5,197 inch
Výška	29 mm	Výška (v palcích)	1,142 inch
Hloubka	35 mm	Hloubka (v palcích)	1,378 inch
Váha	75 g	Čistá hmotnost	91 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Nástroje k odizolování

Max. průměr vodiče	16 mm	Min. průměr vodiče	4 mm
Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000155	ETIM 4.0	EC000155
ETIM 5.0	EC000155	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-37-06		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)