

SLICER NO 27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Jednoduché, rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých kabelů od \varnothing 4 - 37 mm²
- Šroub s rýhovanou hlavou na konci rukojeti pro nastavování hloubky řezání (nastavení hloubky řezání zabraňuje poškození vnitřního vodiče)

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Typ | SLICER NO 27 |
| Objednací číslo | 9918080000 |
| Verze | Nůž na kabely, Pružné a pevné vodiče s PVC izolací |
| GTIN (EAN) | 4032248359196 |
| Mnž. | 1 ks |

SLICER NO 27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|---------|--------|---------------------|------------|
| Šířka | 132 mm | Šířka (v palcích) | 5,197 inch |
| Výška | 29 mm | Výška (v palcích) | 1,142 inch |
| Hloubka | 35 mm | Hloubka (v palcích) | 1,378 inch |
| Váha | 75 g | Čistá hmotnost | 71,8 g |

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Nástroje k odizolování

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------|
| Max. průměr vodiče | 28 mm | Min. průměr vodiče | 8 mm |
| Typ kabelu | Pružné a pevné vodiče s PVC izolací | | |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000155 | ETIM 4.0 | EC000155 |
| ETIM 5.0 | EC000155 | ETIM 6.0 | EC002109 |
| UNSPSC | 27-11-15-03 | eClass 5.1 | 21-04-06-02 |
| eClass 6.2 | 21-04-06-02 | eClass 7.1 | 21-04-91-03 |
| eClass 8.1 | 21-04-91-03 | eClass 9.1 | 21-04-37-06 |
| eClass 9.0 | 21-04-37-06 | | |

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)