

SLICER NO 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Jednoduché, rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých kabelů od $\varnothing 4 - 37 \text{ mm}^2$
- Šroub s rýhovanou hlavou na konci rukojeti pro nastavování hloubky řezání (nastavení hloubky řezání zabraňuje poškození vnitřního vodiče)

Všeobecné objednací údaje

Typ	SLICER NO 35
Objednací číslo	9918100000
Verze	Nůž na kabely, Pružné a pevné vodiče s PVC izolací
GTIN (EAN)	4032248359318
Mnž.	1 ks

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	150 mm	Šířka (v palcích)	5,905 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Hloubka	48 mm	Hloubka (v palcích)	1,89 inch
Váha	106,5 g	Čistá hmotnost	121 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Nástroje k odizolování

Max. průměr vodiče	37 mm	Min. průměr vodiče	27 mm
Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000155	ETIM 4.0	EC000155
ETIM 5.0	EC000155	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-37-06		

Osvědčení

Schválení

