

**WK S 1,0x5,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Výměnné bity pro momentový šroubovák**

Výstup hlavice podle DIN 5264, ISO 2380/1

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	WK S 1,0x5,5
Objednací číslo	<a href="#">9918560000</a>
Verze	Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 5.5 mm, 175 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4032248388936
Mnž.	1 ks

**WK S 1,0x5,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	175 mm	Šířka (v palcích)	6,89 inch
Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0,157 inch
Hloubka	4 mm	Hloubka (v palcích)	0,157 inch
Váha	22 g	Čistá hmotnost	24 g

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Šroubovací nářadí**

Délka čepele	175 mm	Tloušťka čepele (A)	1 mm
Tvar	S drážkou	Šířka čepele (B)	5,5 mm

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002116
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

**Osvědčení**

Schválení

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)