

**WK K PH0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Výměnné bity pro momentový šroubovák**

Výstup hlavice podle DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	WK K PH0
Objednací číslo	<a href="#">9918570000</a>
Verze	Vložka šroubováku, 175 mm, 0
GTIN (EAN)	4032248388943
Mnž.	1 ks

## WK K PHO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a váhy

Šířka	175 mm	Šířka (v palcích)	6,89 inch
Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0,157 inch
Hloubka	4 mm	Hloubka (v palcích)	0,157 inch
Váha	24 g	Čistá hmotnost	25 g

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Šroubovací nářadí

Délka čepele	175 mm	Tvar	Křížová drážka
Velikost	0	Velikost čepele, křížová drážka	0

## Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002115
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

## Osvědčení

Schválení



## Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)