

**TSLD 5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Nástroj na řezání a děrování nosných a profilových lišt**

- TS 15 / 5,5 mm podle EN 50045 (s = 1,0 mm)
- TS 32 mm podle EN 50035 (s = 1,5 mm)
- Měděná uzemňovací lišta 10 mm x 3 mm
- TS 35/7,5 mm (s=1,0 mm) a TS 35/15 mm (s=1,5 mm) podle EN 50022

**Děrování**

Podélné a příčné perforace (dlouhý otvor 12 x 6,4 mm)  
(s = tloušťka materiálu nosné lišty)

**Poznámka k TSLD C:**

G profil je nahrazen profilem C.

C profil je individuálně přizpůsoben podle šablony.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	TSLD 5
Objednací číslo	<a href="#">9918700000</a>
Verze	Nářadí, Nástroj na řezání montážní lišty
GTIN (EAN)	4032248395620
Mnž.	1 ks

**TSLD 5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	270 mm	Šířka (v palcích)	10,63 inch
Výška	205 mm	Výška (v palcích)	8,071 inch
Hloubka	200 mm	Hloubka (v palcích)	7,874 inch
Váha	19 000 g	Čistá hmotnost	17 634 g

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9,1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-47-01		

**Soubory ke stažení**Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)