


EG řada EGT4 EG2/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Profily přepínačů a tlačítek odpovídá profilům elektrických komponentů.

Přepínače a tlačítka usnadňují uvedení do provozu, údržbu, monitorování a opravy průmyslových instalací.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EGT4 EG2/EN
Objednací číslo	0104360000
Verze	EG řada, Funkční komponenta Přepínací kontakt, pozice vypnuto uprostřed, snímání na jedné straně, spínání na druhé straně, Šroubové připojení
GTIN (EAN)	4008190094553
Mnž.	10 ks

EG řada EGT4 EG2/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	58 mm	Délka (v palcích)	2,283 inch
Šířka	18 mm	Šířka (v palcích)	0,709 inch
Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1,969 inch
Čistá hmotnost	42,1 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	85 °C	Provozní teplota, min.	-25 °C
Skladovací teplota, max.	100 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-25 °C...85 °C	Okolní teplota	-25 °C...+85 °C
Skladovací teplota	-40 °C... 100 °C		

Výstup

Rated switching voltage	250 V AC	AC spínací výkon (odporový), max.	1500 VA @ 250 V
DC spínací výkon (odporový), max.	180 W @ 30 V		

Kontaktní údaje

Typ kontaktu	Přepínací kontakt, pozice vypnuto uprostřed, snímání na jedné straně, spínání na druhé straně
--------------	---

Obecné údaje

Lišta	TS 32, TS 35	Barevný	Běžová
-------	--------------	---------	--------

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení	Rozsah sevření, jmenovité připojení	6 mm ²
Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²	Upínací rozsah, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	4 mm ²		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-07-02-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9,1	27-37-92-01
eClass 9.0	27-37-92-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Datový list**EG řada
EGT4 EG2/EN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DE_PA5600_160419_001.pdf](#)Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)