


**RS 70
ZW 15 RS OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Profil RS 70 se dodává v pevných délkách. Požadované délky lze dosáhnout spojením jednotlivých dílů k sobě. Karta PCB se zasune do boku profilu. Koncové krytky uzavřou boční strany profilu. Zde jsou k dostání prvky na montážní lišty a k přímé montáži. Podstavce k nacvaknutí jsou trvale upevněny k profilu. Možnosti označení jsou integrovány do bočních dílů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZW 15 RS OR
Objednací číslo	0119860000
Verze	Kryty elektroniky, RS 70 Oranžová, Šířka: 15 mm
GTIN (EAN)	4008190049898
Mnž.	20 ks

RS 70 ZW 15 RS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	70 mm	Délka (v palcích)	2,756 inch
Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Výška	33,5 mm	Výška (v palcích)	1,319 inch
Čistá hmotnost	3,704 g		

Charakteristiky systému

Number of PCBs per module	1	PCB thickness	1,6 mm
Tolerance for the PCB shape	±0.2	Propojovací připojení	Ne
Contact to terminal rail	Ne	Stupeň krytí	IP20
Encapsulation option	Ne		

Údaje o materiálu

Barevný	Oranžová	Barevný graf (podobné)	RAL 2000
CTI	≥ 600	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Skladovací teplota, min.	-25 °C	Skladovací teplota, max.	55 °C
Max. relativní vlhkost během skladování	80 %	Provozní teplota, min.	-50 °C
Provozní teplota, max.	100 °C	Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.	100 °C		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002779	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9,1	27-18-27-90
eClass 9.0	27-18-27-90		

Poznámky

Popisný text, technické údaje

Výška: TS32 = 33,5 mm, TS35 x 7,5 = 29 mm

Rozměry DPS:

Tloušťka: 1,6 (± 0,2) mm

Délka: 67,8 (- 0,2) mm

Délka prostředního dílu = šířka DPS - 2 x 9 mm (připínací podstavec)

Příklad:

Šířka DPS = 68 mm, šířka prostředního dílu = 50 mm, prostřední díl 2x ZW 25 RS nebo ZW 45 RS + ZW 5 RS

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

Datum vytvoření 24. července 2019 8:38:16 CEST

Stav katalogu 19.07.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Datový list**RS 70
ZW 15 RS OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy**