


**RS 70  
ZW 30 RS OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Profil RS 70 se dodává v pevných délkách. Požadované délky lze dosáhnout spojením jednotlivých dílů k sobě. Karta PCB se zasune do boku profilu. Koncové krytky uzavřou boční strany profilu. Zde jsou k dostání prvky na montážní lišty a k přímé montáži. Podstavce k nacvaknutí jsou trvale upevněny k profilu. Možnosti označení jsou integrovány do bočních dílů.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	ZW 30 RS OR
Objednací číslo	<a href="#">0119960000</a>
Verze	Kryty elektroniky, RS 70 Oranžová, Mezilehlý díl, Šířka: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190031008
Mnž.	20 ks

## RS 70 ZW 30 RS OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Délka	70 mm	Délka (v palcích)	2,756 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Výška	33,5 mm	Výška (v palcích)	1,319 inch
Čistá hmotnost	7,35 g		

### Charakteristiky systému

Verze	Mezilehlý díl	Number of PCBs per module	1
PCB thickness	1,6 mm	Tolerance for the PCB shape	±0.2
Propojovací připojení	Ne	Contact to terminal rail	Ne
Stupeň krytí	IP20	Encapsulation option	Ne

### Údaje o materiálu

Izolační materiál	PA 66	Barevný	Oranžová
Barevný graf (podobné)	RAL 2000	CTI	≥ 600
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Skladovací teplota, min.	-25 °C
Skladovací teplota, max.	55 °C	Max. relativní vlhkost během skladování	80 %
Provozní teplota, min.	-50 °C	Provozní teplota, max.	100 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C	Teplotní rozsah, instalace, max.	100 °C

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002779	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9,1	27-18-27-90
eClass 9.0	27-18-27-90		

### Poznámky

Popisný text, technické údaje

**Výška: TS32 = 33,5 mm, TS35 x 7,5 = 29 mm**

**Rozměry DPS:**

**Tloušťka: 1,6 (± 0,2) mm**

**Délka: 67,8 (- 0,2) mm**

**Délka prostředního dílu = šířka DPS - 2 x 9 mm (připínací podstavec)**

**Příklad:**

**Šířka DPS = 68 mm, šířka prostředního dílu = 50 mm, prostřední díl 2x ZW 25 RS nebo ZW 45 RS + ZW 5 RS**

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog  
[FL ANALO.SIGN.CONV.EN](#)  
[MB DEVICE MANUF.EN](#)  
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE.EN](#)  
[FL MACHINE SAFETY EN](#)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)

**Datový list****RS 70  
ZW 30 RS OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy**