

**SAK řada**  
**QB 25/6.5/11.5 SAKR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	QB 25/6.5/11.5 SAKR
Objednávací číslo	<a href="#">0134000000</a>
Verze	SAK řada, Spojovací konektor, pro příčnou propojku, Počet pólů: 25
GTIN (EAN)	4008190118945
Mnž.	20 ks

## SAK řada QB 25/6.5/11.5 SAKR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	0,9 mm	Šířka (v palcích)	0,035 inch
Výška	158,6 mm	Výška (v palcích)	6,244 inch
Hloubka	13,24 mm	Hloubka (v palcích)	0,521 inch
Čistá hmotnost	7,852 g		

### Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

### Specifikace systému

Verze pro příčnou propojku

### Údaje materiálu

Materiál	Cu Zn	Barevný	Šedá
----------	-------	---------	------

### Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Příšroubováno
-------------------	--------------	--------------	---------------

### Rozměry

Rozteč v mm (P)	6,5 mm
-----------------	--------

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9,1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40		

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
-------------------------	---