

**CableLine  
CLI C 2-4 GE NE CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Značky na vodiče CLI C se používají u nepřipojených vodičů. K dispozici jsou čtyři různé velikosti pro vodiče o průměru od 0,5 mm do max. 70 mm<sup>2</sup>. Štítky jsou už natištěné a připravené k použití. Individuální značení je možné kombinováním jednotlivých značek.

- Zavřené značky, spolehlivé a pro instalaci na nepřipojených kabelech
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- Rychlé a snadné připevnění - s minimálním úsilím
- Odpovídající příslušenství usnadňuje značení
- Trvalé, vysoce kvalitní značení
- Vysoký kontrast pro optimální čitelnost

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ             | CLI C 2-4 GE NE CD                                                |
| Objednací číslo | <a href="#">0171301687</a>                                        |
| Verze           | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 4 - 10 mm, 4 x 6.9 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN)      | 4008190120078                                                     |
| Mnž.            | 250 ks                                                            |

## CableLine CLI C 2-4 GE NE CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 6,9 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,272 inch |
| Výška          | 4 mm    | Výška (v palcích)   | 0,157 inch |
| Hloubka        | 8 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,315 inch |
| Čistá hmotnost | 0,212 g |                     |            |

### Obecné údaje

|                              |                |                                   |                        |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| Barevný                      | Žlutá          | Barva materiálu podle kódu odporu | 4                      |
| Doporučená odvětví           | Proces, Stroje | Halogen                           | Ano                    |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0            | Materiál                          | PVC, měkké, bez kadmia |
| Průřez izolace, max.         | 10 mm          | Rozsah provozní teploty           | -30...60 °C            |
| Tisk                         | Prázdné        | Typ tisku                         | prázdný                |
| Verze                        | CD             | Šířka                             | 6,9 mm                 |

### Označení vodičů a kabelů

|                           |                     |                           |                    |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Halogen                   | Ano                 | Průřez vodiče, max.       | 16 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 2,5 mm <sup>2</sup> | Vnější prům. vodiče       | 4 - 10 mm          |
| Vnější prům. vodiče, max. | 10 mm               | Vnější prům. vodiče, min. | 4 mm               |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Oznámení o změně produktu | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Technické údaje           | <a href="#">EPLAN_WSCAD</a>                                          |

### **CableLine** **CLI C 2-4 GE NE CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



Podobné ilustraci