

**Příslušenství  
G 25/6.30A/F GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	G 25/6.30A/F GN
Objednací číslo	<a href="#">0192900000</a>
Verze	Aktivní komponenty, Pojistka
GTIN (EAN)	4008190135461
Mnž.	10 ks

**Příslušenství  
G 25/6.30A/F GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0,984 inch
Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Čistá hmotnost	1,4 g		

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Specifikace systému**

Verze Příslušenství pojistek

**Údaje materiálu**

Barevný Světle šedá

**Data hodnocení**

Jmenovité napětí 250 V Jmenovitý proud 6,3 A

**Pojistky**

Barevný	Světle šedá	Barva kontrolky	Zelená
Doba tavení	170 A <sup>2</sup> s	Jmenovitý vypínací výkon	1,5 kA
Kazetová pojistka	G-Si. 5 x 25	Proud	6,3 A
Verze	Příslušenství pojistek	Vlastnosti	mžikový
Voltage drop	160 mV	Výstup příkonu (při 1,5 In)	1,8 W

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 4.0	EC000035
ETIM 5.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-90	eClass 9.1	27-14-20-01
eClass 9.0	27-14-20-01		

**Osvědčení**

ROHS Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)  
 Technické údaje [WSCAD](#)  
 Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)