# CableLine
# CLI C 02-3 GE/SW 6 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značky na vodiče CLI C se používají u nepřipojených vodičů. K dispozici jsou čtyři různé velikosti pro vodiče o průměru od 0,5 mm do max. 70 mm². Štítky jsou už natištěné a připravené k použití. Individuální značení je možné kombinováním jednotlivých značek.

- Zavřené značky, spolehlivé a pro instalaci na nepřipojených kabelech
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- Rychlé a snadné připevnění - s minimálním úsilím
- Odpovídající příslušenství usnadňuje značení
- Trvalé, vysoce kvalitní značení
- Vysoký kontrast pro optimální čitelnost

## Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Typ | CLI C 02-3 GE/SW 6 MP |
| Objednací číslo | 0252111520 |
| Verze | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4008190011123 |
| Mnž. | 200 ks |

# CableLine
# CLI C 02-3 GE/SW 6 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Šířka | 3,4 mm | Šířka (v palcích) | 0,134 inch |
| Výška | 3 mm | Výška (v palcích) | 0,118 inch |
| Hloubka | 3,5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,138 inch |
| Čistá hmotnost | 0,04 g | | |

### Obecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barevný | Žlutá | Barva materiálu podle kódu odporu | 4 |
| Barva tisku | Černá | Doporučená odvětví | Proces, Stroje |
| Halogen | Ano | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Materiál | PVC, měkké, bez kadmia | Metoda tisku | horká ražba |
| Orientace tisku | vodorovný | Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
| Tisk | 6 | Tištěné znaky | Čísla |
| Typ tisku | Standardně | Verze | MultiPack |
| Šířka | 3,4 mm | | |

### Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogen | Ano | Průřez vodiče, max. | 1,5 mm² |
| Průřez vodiče, min. | 0,2 mm² | Vnější prům. vodiče | 1.3 - 3 mm |
| Vnější prům. vodiče, max. | 3 mm | Vnější prům. vodiče, min. | 1,3 mm |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9,1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 | | |

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Oznámení o změně produktu | PCN CableLine_DE<br>PCN CableLine_EN |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD |

# CableLine
# CLI C 02-3 GE/SW 6 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Nákresy




Podobné ilustraci