

## CableLine CLI C 3-6 GE/SW R MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značky na vodiče CLI C se používají u nepřipojených vodičů. K dispozici jsou čtyři různé velikosti pro vodiče o průměru od 0,5 mm do max. 70 mm<sup>2</sup>. Štítky jsou už natištěné a připravené k použití. Individuální značení je možné kombinováním jednotlivých značek.

- Zavřené značky, spolehlivé a pro instalaci na nepřipojených kabelech
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- Rychlé a snadné připevnění - s minimálním úsilím
- Odpovídající příslušenství usnadňuje značení
- Trvalé, vysoce kvalitní značení
- Vysoký kontrast pro optimální čitelnost

### Všeobecné objednací údaje

|                 |  |
|-----------------|--|
| Typ             | CLI C 3-6 GE/SW R MP   |
| Objednací číslo | <a href="#">0253411671</a>                                       |
| Verze           | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 8 - 16 mm, 6 x 11 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN)      | 4008190173296  |
| Mnž.            | 20 ks  |

**CableLine  
CLI C 3-6 GE/SW R MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka          | 11 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,433 inch |
| Výška          | 6 mm   | Výška (v palcích)   | 0,236 inch |
| Hloubka        | 17 mm  | Hloubka (v palcích) | 0,669 inch |
| Čistá hmotnost | 0,75 g |                     |            |

**Obecné údaje**

|                              |             |                                   |                        |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| Barevný                      | Žlutá       | Barva materiálu podle kódu odporu | 4                      |
| Barva tisku                  | Černá       | Halogen                           | Ano                    |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0         | Materiál                          | PVC, měkké, bez kadmia |
| Metoda tisku                 | horká ražba | Orientace tisku                   | vodorovný              |
| Průřez izolace, max.         | 16 mm       | Rozsah provozní teploty           | -30...80 °C            |
| Tisk                         | R           | Tištěné znaky                     | Velká písmena          |
| Typ tisku                    | Standardně  | Verze                             | MultiPack              |
| Šířka                        | 11 mm       |                                   |                        |

**Označení vodičů a kabelů**

|                           |                    |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Halogen                   | Ano                | Průřez vodiče, max.       | 70 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 16 mm <sup>2</sup> | Vnější prům. vodiče       | 8 - 16 mm          |
| Vnější prům. vodiče, max. | 16 mm              | Vnější prům. vodiče, min. | 8 mm               |

**Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9,1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

**Osvědčení**

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

**Soubory ke stažení**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Oznámení o změně produktu | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Technické údaje           | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>   |

**CableLine  
CLI C 3-6 GE/SW R MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**

Podobné ilustraci