

**SAK řada
QS 2/12/4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Typ | QS 2/12/4 |
| Objednací číslo | 0270760000 |
| Verze | SAK řada, Spojovací konektor, pro příčnou propojku, Počet pólů: 2 |
| GTIN (EAN) | 4008190011420 |
| Mnž. | 20 ks |

SAK řada QS 2/12/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka | 12 mm | Šířka (v palcích) | 0,472 inch |
| Výška | 20 mm | Výška (v palcích) | 0,787 inch |
| Hloubka | 34,5 mm | Hloubka (v palcích) | 1,358 inch |
| Čistá hmotnost | 7 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max. | 40 °C | Skladovací teplota, min. | 10 °C |
| Skladovací teplota | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C | | |

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specifikace systému

Verze pro příčnou propojku

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|--------|
| Materiál | PA 66 | Barevný | Béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ upevnění | Zapojeno |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | | |

Data hodnocení

Jmenovitý proud 44 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 12 mm

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000489 | ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 | ETIM 6.0 | EC000489 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9,1 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 | | |

Osvědčení

ROHS Shoda

Datový list**SAK řada
QS 2/12/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

| | |
|-------------------------|---|
| Brožura/Katalog | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD |
| Technické údaje | STEP |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |