

**VPK (Ex záslepky v plastu)  
VP 9-K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Na těsnění nadbytečných otvorů se závitem k zachování IP  
stupně krytí

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | VP 9-K54                                                                                    |
| Objednací číslo | <a href="#">0294760000</a>                                                                  |
| Verze           | VPK (Ex záslepky v plastu), Nulovací zástrčka, PG 9,<br>5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN)      | 4008190105884                                                                               |
| Mnž.            | 100 ks                                                                                      |

## VPK (Ex záslepky v plastu) VP 9-K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                   |            |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Délka          | 9,5 mm | Délka (v palcích) | 0,374 inch |
| Čistá hmotnost | 0,97 g |                   |            |

### Všeobecné informace

|                               |        |                               |                         |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|
| Délka závitu                  | 5 mm   | Kabelové vývodky              | PG                      |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-2    | Materiál                      | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Průměr hlavice                | 19 mm  | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C                  |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | Stupeň krytí                  | IP54                    |
| Stupeň krytí s GWDR           | IP65   | Vnější závít                  | PG 9                    |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000032    | ETIM 4.0   | EC000032    |
| ETIM 5.0   | EC000032    | ETIM 6.0   | EC000451    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-10 | eClass 7.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-10 | eClass 9.1 | 27-14-44-33 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-25 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                                                      |

### VPK (Ex záslepky v plastu) VP 9-K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

