

**VPK (Ex záslepky v plastu)
VP 11-K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Na těsnění nadbytečných otvorů se závitem k zachování IP
stupně krytí

Všeobecné objednací údaje

Typ	VP 11-K54
Objednací číslo	0294860000
Verze	VPK (Ex záslepky v plastu), Nulovací zástrčka, PG 11, 6.5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190147822
Mnž.	100 ks

VPK (Ex záslepky v plastu) VP 11-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	10 mm	Délka (v palcích)	0,394 inch
Čistá hmotnost	1,2 g		

Všeobecné informace

Délka závitu	6,5 mm	Kabelové vývodky	PG
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Průměr hlavice	22 mm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stupeň krytí	IP54
Stupeň krytí s GWDR	IP65	Vnější závít	PG 11

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.1	27-14-44-33
eClass 9.0	27-14-44-25		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

VPK (Ex záslepky v plastu) VP 11-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

