

**SAK řada
QL 2 DLI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Vedení signálu

Na míru a obzvláště kompaktní: díky našim svorkovnicím AIO iniciátor/akční člen se u vedení signálu spoléháte na řešení speciálně navržené pro aplikaci. Také vám nabízíme další svorkovnice pro vedení signálu s technologií pružinového a šroubového připojení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Typ | QL 2 DLI |
| Objednací číslo | 0297200000 |
| Verze | SAK řada, Propojovací patka, na šroubovací propojku, Počet pólů: 2 |
| GTIN (EAN) | 4008190057176 |
| Mnž. | 100 ks |

SAK řada QL 2 DLI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka | 11,1 mm | Šířka (v palcích) | 0,437 inch |
| Výška | 4 mm | Výška (v palcích) | 0,157 inch |
| Hloubka | 0,8 mm | Hloubka (v palcích) | 0,031 inch |
| Čistá hmotnost | 0,19 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Skladovací teplota, max. | 40 °C | Skladovací teplota, min. | 10 °C |
| Skladovací teplota | 10 °C...40 °C | | |

Specifikace systému

Verze na šroubovací propojku

Údaje materiálu

| | | | |
|----------|------|-------------------|------------|
| Materiál | Měď | Provedení povrchu | pocínované |
| Barevný | Šedá | | |

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ upevnění | Přišroubováno |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | | |

Rozměry

| | |
|----------------|--------|
| Rozeč v mm (P) | 6,1 mm |
|----------------|--------|

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000489 | ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 | ETIM 6.0 | EC000489 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9,1 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 | | |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Technické údaje | STEP |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |