

**Příslušenství
PS 4 F.STB 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Kabeláž proudového a napěťového transformátoru**

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Typ | PS 4 F.STB 4 |
| Objednací číslo | 0299600000 |
| Verze | Příslušenství, Testovací zástrčka |
| GTIN (EAN) | 4008190074043 |
| Mnž. | 20 ks |

Příslušenství PS 4 F.STB 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka | 7,7 mm | Šířka (v palcích) | 0,303 inch |
| Výška | 7,7 mm | Výška (v palcích) | 0,303 inch |
| Hloubka | 42 mm | Hloubka (v palcích) | 1,654 inch |
| Čistá hmotnost | 3,16 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Specifikace systému

| | |
|-------|--------------------|
| Verze | Testovací zástrčka |
|-------|--------------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------------|---------|---------|
| Materiál | Polyamid 66 | Barevný | Červená |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |

Další technická data

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------|----------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ montáže | Zapojeno |
| Typ upevnění | Zapojeno | | |

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | |
|---------------|---------------------------|
| Typ připojení | Zásuvné připojení Plug-in |
|---------------|---------------------------|

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC002255 | ETIM 4.0 | EC002255 |
| ETIM 5.0 | EC002255 | ETIM 6.0 | EC002555 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-14 | eClass 8.1 | 27-14-11-48 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-48 | eClass 9.0 | 27-14-11-48 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|--|
| Brožura/Katalog | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Technické údaje | 02965_PS_4_F.STB_4_DXF.dxf STEP |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |