

**SAK řada
VH 13.6/7/4.2 SAKA10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

VH 13.6/7/4.2 029970

Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|-------------------|--|
| Typ | VH 13.6/7/4.2 SAKA10 |
| Objednávací číslo | 0299700000 |
| Verze | SAK řada, Spojovací objímka, pro příčnou propojku, Počet pólů: |
| GTIN (EAN) | 4008190018313 |
| Mnž. | 50 ks |

SAK řada
VH 13.6/7/4.2 SAKA10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka | 7 mm | Šířka (v palcích) | 0,276 inch |
| Výška | 7 mm | Výška (v palcích) | 0,276 inch |
| Hloubka | 13,6 mm | Hloubka (v palcích) | 0,535 inch |
| Čistá hmotnost | 2,82 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Skladovací teplota, max. | 40 °C | Skladovací teplota, min. | 10 °C |
| Skladovací teplota | 10 °C...40 °C | | |

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specifikace systému

Verze pro příčnou propojku

Údaje materiálu

Materiál Cu Zn Barevný Šedá

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž Typ upevnění Přišroubováno
 Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000489 | ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 | ETIM 6.0 | EC002848 |
| UNSPSC | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.1 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-92 | | |

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje [STEP](#)
 Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)