SAK řada
VH 12.5/5/3.5 SAK10-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu
Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 12.5/5/3.5 SAK10-2.5
Objednací číslo	0300800000
Verze	SAK řada, Spojovací objímka, pro příčnou propojku, Počet pólů:
GTIN (EAN)	4008190056179
Mnž.	50 ks

SAK řada
VH 12.5/5/3.5 SAK10-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Výška	5 mm	Výška (v palcích)	0,197 inch
Hloubka	12,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,492 inch
Čistá hmotnost	1,04 g	Průměr	5,5 mm

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Specifikace systému

Verze	pro příčnou propojku

Údaje materiálu

Materiál	Měď	Barevný	Šedá

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno

Rozměry

Průměr	5,5 mm	TS 32 offset	32,5 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9,1	27-14-11-92
eClass 9.0	27-14-11-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks