

**SAK řada
TW SAK2.5 KRG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednáací údaje

Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2020-12-31
Typ	TW SAK2.5 KRG
Objednáací číslo	0302820000
Verze	SAK řada, Předělová deska, 2.25 mm, Tmavě béžová, Žlutá, Přímá montáž, Použito mezi svorkami
GTIN (EAN)	4008190081904
Mnž.	20 ks
Alternativní výrobek	1058800000

**SAK řada
TW SAK2.5 KRG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	2,25 mm	Šířka (v palcích)	0,089 inch
Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1,969 inch
Hloubka	44 mm	Hloubka (v palcích)	1,732 inch
Čistá hmotnost	7,45 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Specifikace systému

Verze Mezilehlá deska

Údaje materiálu

Materiál	KrG	Barevný	Tmavě béžová, Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž, Použito mezi svorkami	Přichytka	Ne
-------------------	-------------------------------------	-----------	----

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9,1	27-14-11-33
eClass 9.0	27-14-11-92		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN_WSCAD
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks