

**SAK řada  
TW SAK2.5 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	TW SAK2.5 BL
Objednací číslo	<a href="#">0302880000</a>
Verze	SAK řada, Předělová deska, 1.5 mm, Modrá, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4008190047948
Mnž.	20 ks

**SAK řada  
TW SAK2.5 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	1,5 mm	Šířka (v palcích)	0,059 inch
Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1,969 inch
Hloubka	44 mm	Hloubka (v palcích)	1,732 inch
Čistá hmotnost	3,185 g		

**Teploty**

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

**Specifikace systému**

Verze Mezilehlá deska

**Údaje materiálu**

Materiál	PA 66	Barevný	Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

**Další technická data**

Návod k instalaci	Přímá montáž	Přichytka	Ne
-------------------	--------------	-----------	----

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-33
eClass 9.0	27-14-11-92		

**Osvědčení**

ROHS Shoda

**Soubory ke stažení**

Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>