

**SAK řada  
AH 32 SAKG32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	AH 32 SAKG32
Objednací číslo	<a href="#">0326760000</a>
Verze	SAK řada, Kryt, Běžová, 30 mm
GTIN (EAN)	4008190064976
Mnž.	5 ks

**SAK řada  
AH 32 SAKG32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Výška	156 mm	Výška (v palcích)	6,142 inch
Hloubka	74 mm	Hloubka (v palcích)	2,913 inch
Čistá hmotnost	64,2 g		

**Teploty**

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

**Specifikace systému**

Verze	Kryt
-------	------

**Údaje materiálu**

Materiál	PA 66	Barevný	Běžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

**Další technická data**

Návod k instalaci	Přímá montáž	Přichytka	Ano
-------------------	--------------	-----------	-----

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-92
eClass 9.0	27-14-11-92		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>