


Moduly usměrňovače RSX LOETST. GSF 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Podobné ilustraci

Axiální komponenty, jako jsou odpory, diody a kondenzátory, lze připojovat na komponentové moduly RSX. Podle verze lze na naše moduly RSX připojovat až osm komponentů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RSX LOETST. GSF 5/5
Objednací číslo	0329860000
Verze	Modul montážní skupiny, Počet signálů: 5
GTIN (EAN)	4008190179373
Mnž.	5 ks

**Moduly usměrňovače
RSX LOETST. GSF 5/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Délka	35 mm	Délka (v palcích)	1,378 inch
Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2,756 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze	53 mm	Čistá hmotnost	36 g

Teploty

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C

Data připojení

Typ připojení	Připojení s plochým břitem	Průřez vodiče, pevný, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2,5 mm ²

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001419	ETIM 6.0	EC002780
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-24-22-04
eClass 6.2	27-24-22-04	eClass 7.1	27-24-22-04
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.1	27-14-11-52
eClass 9.0	27-14-11-52		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje

[WSCAD](#)

**Moduly usměrňovače
RSX LOETST. GSF 5/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy