

**SAK řada
BS 25 O.IH SAKT1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Kabeláž proudového a napěťového transformátoru**

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BS 25 O.IH SAKT1
Objednací číslo	0334700000
Verze	SAK řada, Souprava k upevnění
GTIN (EAN)	4008190118839
Mnž.	50 ks

SAK řada BS 25 O.IH SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	5,5 mm	Šířka (v palcích)	0,217 inch
Výška	5,5 mm	Výška (v palcích)	0,217 inch
Hloubka	28,7 mm	Hloubka (v palcích)	1,13 inch
Čistá hmotnost	1,7 g	Průměr	5,5 mm

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Specifikace systému

Verze	pro příčnou propojku
-------	----------------------

Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Barevný	Běžová
----------	------	---------	--------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Příšroubováno
-------------------	--------------	-------------	---------------

Rozměry

Průměr	5,5 mm
--------	--------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001741	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.1	27-14-11-92
eClass 9.0	27-14-11-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks