

**Propojovací prvky  
H35,0/18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Pro vodiče od 10,0 do 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7–350 MCM)  
pozinkovaná měď  
rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodávány volně v plastovém sáčku

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	H35,0/18
Objednací číslo	<a href="#">0368900000</a>
Verze	vodič a dutinka, neizolované, 18 mm
GTIN (EAN)	4008190145675
Mnž.	100 ks
Balení	volné

## Datový list

### Propojovací prvky H35,0/18

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	18 mm	Šířka (v palcích)	0,709 inch
Čistá hmotnost	0,81 g		

### Technické údaje

Verze	neizolované
-------	-------------

### Kabelové koncovky

Délka odizolování	18 mm	L1 v mm	18 mm
Průměr objímky (D2)	11 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	8,3 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 2	Průřez vodiče	35 mm <sup>2</sup>

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**Datový list****Propojovací prvky  
H35,0/18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Nákresy****Podobné ilustraci**