Propojovací prvky
H1,0/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm² (AWG 24–10)
pozinkovaná měď
rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1
• dodáváno volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/6
Objednací číslo	0372600000
Verze	vodič a dutinka, neizolované, 6 mm
GTIN (EAN)	4008190180263
Mnž.	1 000 ks
Balení	volné

Propojovací prvky
H1,0/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0,236 inch
Čistá hmotnost	0,04 g		

Technické údaje

Verze	neizolované

Kabelové koncovky

Délka odizolování	6 mm	L1 v mm	6 mm
Průměr objímky (D2)	2,5 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	1,4 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 17	Průřez vodiče	1 mm²

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9,1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

Propojovací prvky
H1,0/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Podobné ilustraci



