

**Propojovací prvky
H1,5/7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm² (AWG 24–10)

pozinkovaná měď

rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodáváno volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/7
Objednací číslo	0372700000
Verze	vodič a dutinka, neizolované, 7 mm
GTIN (EAN)	4008190064525
Mnž.	1 000 ks
Balení	volné

Propojovací prvky H1,5/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	7 mm	Šířka (v palcích)	0,276 inch
Čistá hmotnost	0,052 g		

Technické údaje

Verze	neizolované
-------	-------------

Kabelové koncovky

Délka odizolování	7 mm	L1 v mm	7 mm
Průměr objímky (D2)	2,8 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	1,7 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 16	Průřez vodiče	1,5 mm ²

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

Propojovací prvky H1,5/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Podobné ilustraci

