

**Příslušenství
EW 15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 15
Objednací číslo	0382860000
Verze	Příslušenství, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4008190187804
Mnž.	50 ks

**Příslušenství
EW 15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0,394 inch
Výška	26 mm	Výška (v palcích)	1,024 inch
Hloubka	21 mm	Hloubka (v palcích)	0,827 inch
Čistá hmotnost	2,7 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Specifikace systému

Verze	Pro svorky	Utahovací moment (montážní šroub)	0.5...0.6 Nm
Lišta	TS 15		

Údaje materiálu

Materiál	Polyamid 66	Barevný	Béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Typ montáže	Přímá montáž	Vzájemné blokování	k upevnění šroubem
-------------	--------------	--------------------	--------------------

Rozměry

TS 15 offset	13 mm	TS 35 offset	32 mm
--------------	-------	--------------	-------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001041	ETIM 4.0	EC001041
ETIM 5.0	EC001041	ETIM 6.0	EC001041
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-08-10-03
eClass 6.2	27-08-10-03	eClass 7.1	27-08-10-03
eClass 8.1	27-14-11-35	eClass 9.1	27-14-11-35
eClass 9.0	27-14-11-35		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN_WSCAD
Technické údaje	04823_EW_15_DXF.dxf STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks