

**SAK řada  
STB 35 IH/BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ             | STB 35 IH/BL               |
| Objednací číslo | <a href="#">0388700000</a> |
| Verze           | SAK řada, Patice           |
| GTIN (EAN)      | 4008190082383              |
| Mnž.            | 50 ks                      |

## Datový list

### SAK řada STB 35 IH/BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 7,2 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,283 inch |
| Hloubka        | 37,5 mm | Hloubka (v palcích) | 1,476 inch |
| Čistá hmotnost | 2,38 g  |                     |            |

### Teploty

|                               |               |                               |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max.      | 40 °C         | Skladovací teplota, min.      | 10 °C  |
| Skladovací teplota            | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C        |                               |        |

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Specifikace systému

Verze Pro montážní lišty

### Údaje materiálu

|                              |       |         |       |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál                     | PA 66 | Barevný | Modrá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2   |         |       |

### Další technická data

|                                       |               |              |               |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Typ montáže                           | Příšroubováno | Typ upevnění | Příšroubováno |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne            |              |               |

### Rozměry

Hloubka zásuvného připojení 8 mm

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001134    | ETIM 4.0   | EC001134    |
| ETIM 5.0   | EC001134    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-45 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.1 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-92 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

**SAK řada  
STB 35 IH/BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |