

**Propojovací prvky
H1,0/12 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/12 GE
Objednací číslo	0409700000
Verze	vodič a dutinka, izolované, 8 mm, 6 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4008190152222
Mnž.	500 ks
Balení	volné

Propojovací prvky H1,0/12 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	12 mm	Šířka (v palcích)	0,472 inch
Čistá hmotnost	0,08 g		

Technické údaje

Verze	izolované
-------	-----------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmüller	Délka odizolování	8 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	6 mm	L1 v mm	12 mm
Průměr objímky (D2)	3 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	1,4 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 17	Průřez vodiče	1 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,25 mm
Vojenské určení	T 20A 004 A		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

Propojovací prvky H1,0/12 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Podobné ilustraci

