

**Příslušenství  
G 20/0.20A/F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	G 20/0.20A/F
Objednací číslo	<a href="#">0430400000</a>
Verze	Aktivní komponenty, Pojistka
GTIN (EAN)	4008190152383
Mnž.	10 ks

## Příslušenství G 20/0.20A/F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Výška	20 mm	Výška (v palcích)	0,787 inch
Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Čistá hmotnost	0,88 g		

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Specifikace systému

Verze Příslušenství pojistek

### Údaje materiálu

Barevný Světle šedá

### Data hodnocení

Jmenovité napětí 250 V Jmenovitý proud 0,2 A

### Pojistky

Barevný	Světle šedá	Doba tavení	0,04 A <sup>2</sup> s
Jmenovitý vypínací výkon	1,5 kA	Kazetová pojistka	G-Si. 5 x 20
Proud	0,2 A	Verze	Příslušenství pojistek
Vlastnosti	mžikový	Voltage drop	290 mV
Výstup příkonu (při 1,5 In)	0,2 W		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 4.0	EC000035
ETIM 5.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-90	eClass 9.1	27-14-20-01
eClass 9.0	27-14-20-01		

### Osvědčení

ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)  
 Technické údaje [WSCAD](#)  
 Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)