

**Příslušenství
MEW 1/32**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MEW 1/32
Objednací číslo	0445600000
Verze	Příslušenství, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4008190178093
Mnž.	20 ks

Příslušenství MEW 1/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	10,5 mm	Šířka (v palcích)	0,413 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Hloubka	29 mm	Hloubka (v palcích)	1,142 inch
Čistá hmotnost	17,75 g		

Specifikace systému

Verze	Pro svorky	Utahovací moment (montážní šroub)	2...4 Nm
Lišta	TS 32		

Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Barevný	Šedá
----------	------	---------	------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Přišroubováno
Vzájemné blokování	k upevnění šroubem		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC001041
ETIM 5.0	EC001041	ETIM 6.0	EC001041
eClass 6.2	27-14-11-35	eClass 7.1	27-14-11-35
eClass 8.1	27-14-11-35	eClass 9.1	27-14-11-35
eClass 9.0	27-14-11-35		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks