

**SAK řada
TW AST1/PA HP/DBR/0.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TW AST1/PA HP/DBR/0.5
Objednací číslo	0474700000
Verze	SAK řada, Předělová deska, 0.5 mm, Tmavě hnědá
GTIN (EAN)	4008190078508
Mnž.	20 ks

SAK řada TW AST1/PA HP/DBR/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	0,5 mm	Šířka (v palcích)	0,02 inch
Výška	65 mm	Výška (v palcích)	2,559 inch
Hloubka	60 mm	Hloubka (v palcích)	2,362 inch
Čistá hmotnost	2,5 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Specifikace systému

Verze Mezilehlá deska

Údaje materiálu

Barevný Tmavě hnědá Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2

Další technická data

Přichytka Ano

Rozměry

TS 32 offset 32,5 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9,1	27-14-11-33
eClass 9.0	27-14-11-92		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje [STEP](#)
 Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)