

**Příslušenství
IK 35/ZB35 BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Elektroinstalace budov**

Pro budovní instalace nabízíme kompletní systém založený na 10×3 měděné liště a perfektně sladěných komponentech: od instalačních svorkovnic, svorkovnic pro N vodič a rozvodných svorkovnic po rozsáhlé příslušenství, jako jsou přípojnice a držáky na přípojnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IK 35/ZB35 BL
Objednací číslo	0502780000
Verze	Příslušenství, Speciální svorka, Jmenovitý průřez: PA, Modrá, Sběrnice
GTIN (EAN)	4008190141455
Mnž.	50 ks

Příslušenství IK 35/ZB35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	14 mm	Šířka (v palcích)	0,551 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1,26 inch
Hloubka	8,6 mm	Hloubka (v palcích)	0,339 inch
Čistá hmotnost	1,34 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Specifikace systému

Verze pro přípojnicí 10 x 3 mm

Údaje materiálu

Materiál	Polyamid 66	Izolační materiál	PA
Barevný	Stříbrná	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2

Další technická data

Návod k instalaci Sběrnice

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000001	ETIM 4.0	EC000001
ETIM 5.0	EC000001	ETIM 6.0	EC000001
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-31
eClass 6.2	27-14-11-90	eClass 7.1	27-14-11-90
eClass 8.1	27-14-11-90	eClass 9.1	27-14-11-46
eClass 9.0	27-14-11-46		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)
Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)