# CableLine
# CLI R 02-3 GE/SW T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Široký sortiment produktů na značení vodičů a kabelů od společnosti Weidmüller poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem. Mezi produkty této řady patří systémy kombinací jednotlivých štítků, průhledných pouzder, smršťovacích spojek a značek, které mohou být připevněny vázacím páskem.

## Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Typ | CLI R 02-3 GE/SW T |
| Objednací číslo | 0560001678 |
| Verze | CableLine, Montážní šablona, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4008190990015 |
| Mnž. | 10 ks |

# CableLine
# CLI R 02-3 GE/SW T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Šířka | 3,4 mm | Šířka (v palcích) | 0,134 inch |
| Výška | 3 mm | Výška (v palcích) | 0,118 inch |
| Hloubka | 4 mm | Hloubka (v palcích) | 0,157 inch |
| Čistá hmotnost | 1,4 g | | |

### Obecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barevný | Žlutá | Barva materiálu podle kódu odporu | 4 |
| Barva tisku | Černá | Doporučená odvětví | Proces, Stroje |
| Halogen | Ano | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Materiál | PVC, měkké, bez kadmia | Metoda tisku | horká ražba |
| Orientace tisku | vodorovný | Počet na jádro | 25 |
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C | Tisk | T |
| Tištěné znaky | Velká písmena | Typ tisku | Standardně |
| Verze | MultiPack | Šířka | 3,4 mm |

### Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogen | Ano | Průřez vodiče, max. | 1,5 mm² |
| Průřez vodiče, min. | 0,2 mm² | Vnější prům. vodiče | 1.3 - 3 mm |
| Vnější prům. vodiče, max. | 3 mm | Vnější prům. vodiče, min. | 1,3 mm |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9,1 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 | | |

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Oznámení o změně produktu | PCN CableLine_DE<br>PCN CableLine_EN |
| Technické údaje | WSCAD |