

## Propojovací prvky H16,0/22 GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H16,0/22 GN
Objednací číslo	<a href="#">0565900000</a>
Verze	vodič a dutinka, izolované, 15 mm, 12 mm, Zelená
GTIN (EAN)	4008190022181
Mnž.	100 ks
Balení	volné

## Datový list

### Propojovací prvky H16,0/22 GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	22 mm	Šířka (v palcích)	0,866 inch
Čistá hmotnost	0,534 g		

### Technické údaje

Verze	izolované
-------	-----------

### Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmüller	Délka odizolování	15 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm	L1 v mm	22 mm
Průměr objímky (D2)	8,8 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	5,8 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 6	Průřez vodiče	16 mm <sup>2</sup>
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,4 mm
Vojenské určení	T 20A 025 A		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01		

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>