

**CableLine  
CLI O 10-3 GE/SW ET MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značky na vodiče CLI O se připínají k připojeným vodičům a jsou tudíž vhodné na aktualizace stávajících systémů. Lze použít tři různé velikosti na označení vodičů o průměru od 0,4 mm<sup>2</sup> do max. 4,0 mm<sup>2</sup>. Tvar a design zajišťují bezpečné a trvalé připojení jednotlivě kombinovatelných značek.

Výhody:

- Otevřené značky na zapojené vodiče
- Verze značky s ochranou proti otáčení umožňuje kombinovat značky
- Dokonalé pro jakékoliv doplňující značení
- Extrémně nízké nároky na prostor
- Rychlé připnutí šetří čas

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ             | CLI O 10-3 GE/SW ET MP                                         |
| Objednací číslo | <a href="#">0648001746</a>                                     |
| Verze           | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN)      | 4032248541478                                                  |
| Mnž.            | 200 ks                                                         |

## CableLine CLI O 10-3 GE/SW ET MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 4 mm    | Šířka (v palcích)   | 0,157 inch |
| Výška          | 3 mm    | Výška (v palcích)   | 0,118 inch |
| Hloubka        | 4 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,157 inch |
| Čistá hmotnost | 0,035 g |                     |            |

### Obecné údaje

|                 |                        |                                   |                |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Barevný         | Žlutá                  | Barva materiálu podle kódu odporu | 4              |
| Barva tisku     | Černá                  | Doporučená odvětví                | Proces, Stroje |
| Halogen         | Ano                    | Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-0            |
| Materiál        | PVC, měkké, bez kadmia | Metoda tisku                      | horká ražba    |
| Orientace tisku | vodorovný              | Rozsah provozní teploty           | -30...80 °C    |
| Tisk            | ET                     | Tištěné znaky                     | Symboly        |
| Typ tisku       | Standardně             | Verze                             | MultiPack      |
| Šířka           | 4 mm                   |                                   |                |

### Označení vodičů a kabelů

|                           |                     |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Halogen                   | Ano                 | Průřez vodiče, max.       | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče, min.       | 0,4 mm <sup>2</sup> | Vnější prům. vodiče       | 2 - 3 mm            |
| Vnější prům. vodiče, max. | 3 mm                | Vnější prům. vodiče, min. | 2 mm                |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|

### **CableLine** **CLI O 10-3 GE/SW ET MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



Podobné ilustraci